



R O Z D Z I E L N I C E

zestaw nr 2

		Wyposażenie:
RP 24	NRP 24	<ol style="list-style-type: none">1. szyna zaciskowa ``0-170`` - 2 szt.2. wkręt M4 x 16 – 6 szt.3. nakrętka M4 - 7 szt.4. wkręt M4 x 8 – 1 szt.5. Przewód ochronny żółto-zielony – 1 szt.6. izolator – 2 szt.7. komplet naklejek8. zaślepka okrągła d=33[mm] – 4szt. (*)9. zaślepka okrągła d=9,7[mm] – 4szt. (*)10. zaślepka prostokątna – 6 szt.11. blachowkręt 4,8 x 9,5 – 4 szt.12. podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 – 2 szt.
RP 24 BIS	NRP 24 BIS	<p>UWAGA (*)- dotyczy rozdzielni typ NRP</p>
RP 48 A	NRP 48 A	→ RP 48A i NRP 48A wyposażenie x 2

Instrukcja montażu

1. szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na kątownikach umieszczonych bliżej dna
2. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
3. szynę zaciskową ``0-170`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4x16
4. drugą szynę ``0 – 170`` połączyć z izolatorami wkrętami M4x16 i montować do obudowy rozdzielni wkrętami M4x16 z nakrętką
5. przewód ochronny żółto zielony (PE) mocować do zacisku wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4x8 z nakrętką
6. zaślepkę okrągłą d=9,7[mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielni typ **NRP**
7. przykleić naklejki

- **UWAGA** - nad otworem montażowym osłony
- **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
- **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** - na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni